

Tessina 35 mm

le Réflex automatique

le plus petit

du monde



Tessina

Le Réflex automatique le plus petit du monde, mais qui vous donne cependant toutes les possibilités des grands "Réflex" perfectionnés


Dimensions de l'image : 14 x 21 mm, sur film standard 35 mm à double perforation.
Possibilité d'agrandissement sans faire appel à des machines spéciales de laboratoire.
Grâce à l'enrouleuse TESSINA on peut réembobiner, sur une cartouche vide spéciale, n'importe quel film 35 mm du commerce, en noir/blanc ou en couleurs.
2 films TESSINA par cartouche de 20 poses.
3 films TESSINA par cartouche de 36 poses.
Chaque cartouche comprend 23 images pour le film noir/blanc et 18 images pour le film en couleurs (voir Remarque).
Visée Réflex : cadrage, composition, contrôle de la netteté sur dépoli.
Viseur à cadre : pour la prise rapide de sujets mobiles.
Mise au point sur la distance : de l'infini à 30 cm. Objectif : TESSINON 1 : 2,8/25 mm. Diaphragmes de 2,8 à 22. Objectif à haut pouvoir résolvant. Traitement anti-réflex spécial, affaiblissant la lumière violette pour donner plus de chaleur au film en couleurs. De ce fait, l'utilisation des filtres UV n'est pas nécessaire. L'objectif, en retrait dans le boîtier formant parasoleil, est bien protégé des chocs.
Synchronisation : triple possibilité M, F, X, pour flash électronique ou ampoule-éclair. Chargement simple et rapide.
Entraînement automatique jusqu'à environ 8 images coup sur coup, sans réarmer.

Poids : 168 grammes Dimensions : 28 x 52 x 68 mm

Boîtier TESSINA

Code : TESSI

Accessoires pour le boîtier TESSINA



Viseur à cadre de recharge.

Loupe 8 x.
Cette loupe se glisse sur le verre dépoli du boîtier, au lieu et place du viseur à cadre et donne une image inversée.

Pentaprisme.
Loupe se glissant sur le verre dépoli du boîtier, avec un renvoi à l'horizontale pour donner une image agrandie et droite.

Chalnette avec plaquette de fixation.
Pour le port en plastron du boîtier. La plaquette comprend un écrou pour la fixation éventuelle sur un trépied.

Bracelet en cuir.
Pour le port au poignet du boîtier. Il laisse ainsi une totale liberté des mains.

Etui de sport.
Petit étui en cuir brun rigide

Code

TEVUR

TELCA

TEPAN

TEPLA

TEBRA

TEUI



Cartouche spéciale TESSINA vide.

Bras support pour flash.
Cet accessoire est à employer avec la plaque de fixation.

Glissière spéciale pour posemètre Metraphot.

Glissière pour posemètre normal ou pour tout autre accessoire.

Enrouleuse TESSINA.
Elle est utilisée pour le chargement de la cartouche spéciale, à partir d'une cartouche standard du commerce.

Film EKTACHROME 18 vues
Film ADOX KB 14 23 vues
Film ADOX KB 17 23 vues
Film ADOX KB 21 23 vues

Code

TECHA

TESUP

TEMET

TEGLI

TERUL



Remarque

Films couleurs et appareil TESSINA

Les Sociétés Kodak, Gevaert et Ferrania effectuent le développement de films couleurs prélevés de cartouches standard et utilisées avec l'appareil TESSINA.

Précisons que les laboratoires n'accepteront pas de film de longueur inférieure à celle indiquée en première page.

Les films développés seront retournés non montés, la pellicule étant simplement placée entre deux papiers protecteurs.

Pour éviter des erreurs dans le développement et toute déficience due à un voile, il faut adresser la cartouche TESSINA dans l'étui métallique. Ces deux articles seront retournés par le laboratoire, avec le film développé. D'autre part, l'expédition doit être faite dans l'emballage agréé par le fabricant de pellicules, tel le sachet Kodak.

Les laboratoires de Sevran insistent également pour que la cartouche TESSINA porte une étiquette précisant le type de film utilisé, soit Kodachrome, Ektachrome, etc. A cet effet, placer sur la cartouche l'étiquette autocollante correspondante et jointe à l'appareil et à l'enrouleuse. De telles étiquettes peuvent être adressées sur demande.